

**Fladespændepatron Form AD, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302597 16
GTIN	4062406100100
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min⁻¹.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	16 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Udvendig Ø D	48 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm
Adapter	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm	309900 16