

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L_2	23 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Hovedlængde L_1	23 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	31,5 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
ISO-kode holder	E25S SVUCR/L11
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	250 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang