

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Hovedlængde $L_1$	20,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning $L_3$	13 mm
ISO-kode holder	E20S SVUCR/L11
Spændehøjde $L_2$	18 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Samlet længde $L$	250 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	25 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang