

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	23 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Samlet længde L	250 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
ISO-kode holder	E25S SVUCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	31,5 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang