

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	20,5 mm
Samlet længde $L$	250 mm
Spændehøjde $L_2$	18 mm
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
ISO-kode holder	E20S SVUCR/L11
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang