

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	16,5 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D_{min}	21 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Samlet længde L	200 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
ISO-kode holder	E16R SVUCR/L11
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang