

**Digital skydelære IP67, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 412751 200 |
| GTIN | 4062406100858 |
| Artikelklasse | 42A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Efter 2 timer uden brug slukkes skydelæren af den automatiske slukkefunktion. Slagfast kunststofhus.

Udførelse reklametekst:

Let aflæseligt, kontrastrigt digitalt display. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand, kølemiddel, olie og støv. Finslebne måleflader.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------------|
| Norm | ISO 13385 |
| Aflæsning | 0,0005 tommer |
| Måleområde | 0 - 200 mm |
| Materiale, hus | Kunststof |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Dybdemål tilgængeligt | ja |
| Dybdemål | kantet 3,7×1,3 |

| | |
|---|---------------------|
| Kalibrering | A1 |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Automatisk slukning | ja |
| Kæbelængde | 50 mm |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm |
| Måleværktøj | digital |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Alle dele | Hærdet |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Universalskydelærer |

Services

| | |
|--|------------|
| KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm | 021000 200 |
| DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm | 021010 200 |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Skrue til dybdelæreholder | 412230 |
| Skrue til dybdelæreholder | 412236 |