

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, BT 50 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302817 32
GTIN	4062406100896
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 32

ER-spændenøgle: 32

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	2 - 20 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	32
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	50 mm
ER-spændenøgle	32
Spænde-Ø D ₁	2-20 mm
Adapter	BT 50 kort
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309001 11
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309414 10
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309002 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309414 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309416 18
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309001 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309414 20

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308986 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308981 16
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 32	309617 32
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309416 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309002 14
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308981 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309432 8
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	308986 17
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309001 20
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308986 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	309002 13
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309416 12
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
	309448 12

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 12 mm

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 12 mm

309418 12

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm

309000 8

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm

309416 7

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 11 mm

309432 11

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 18 mm

309418 18

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm

309414 16

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm

308981 13

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 20 mm

309418 20

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm

309000 10

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm

308986 7

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm

308986 9

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm

309432 9

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm

309000 20

ER-glidelejespændemøtrik Til ER 32

309612 32

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm

308981 14

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm

309002 15

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 14 mm

309448 14

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50

308785 50

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm

309001 12

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm

309416 8

309418 16

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 16 mm

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309418 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308981 17
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309002 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309414 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309001 13
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309416 10
ER-spændemøtrik Til ER 32	309580 32
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309414 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308981 18
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309448 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308981 3
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309418 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 32	309610 32

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308981 6
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309448 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308981 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309448 10
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309448 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309418 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309000 15
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309416 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309002 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309002 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309448 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309448 4
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309448 4,5
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309416 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309001 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309001 15
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308981 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 19 mm	309002 19
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309001 18
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309418 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308981 8

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	309001 19
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309414 12
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309418 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308981 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309002 4
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309448 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	309001 17
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308986 18
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309448 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308981 15
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	309414 18
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308986 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309418 14

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309001 14
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309416 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309416 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309001 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309001 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309416 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309001 3
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	308986 19
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309002 20
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309001 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309414 7
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50