

**Fræserhovedadapter Form A, BT 40 kort, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303017 40
GTIN	4062406101244
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
passende specialnøgle nr. 309840	40
Udvendig Ø D	89 mm
Spænde-Ø D ₁	40 mm
Adapter	BT 40 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-2

Holder-standard	JIS B6339
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40