

**Fræserhovedadapter Form A, BT 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303037 32
GTIN	4062406101275
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	32 mm
passende specialnøgle nr. 309840	32
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Udvendig Ø D	78 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Holder-standard	JIS B6339

Holder-standard	ISO 7388-2
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter