

**Garant****Krympepatron med kølekanal, HSK-A 100 A = 120, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308283 18
GTIN	4062406101350
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fra spænde-Ø D<sub>1</sub> 6 mm med gevindboringer til afbalanceringskruer.  
Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-Ø D<sub>1</sub> 6 mm (vandring 10 mm).

- **Højvarmefast stål.**
- **Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.**
- **Med RFID-/balluff-chip-boring.**

Med **kølekanaler** og gevind med lås.

**GARANT:** HSK-funktionsflader bearbejdet. **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**

**Anvendelse:**

- **Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.**
- **Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.**

**Leveringsomfang:**

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskruer (fra spænde-Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 180.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	120 mm
Kølekanaler	Låsbar
Udvendig Ø D	42 mm

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 120
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1