

**Garant****Stikplatte venstre 10°, HU7310, Stikbredde W: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273680 2
GTIN	4045197719102
Artikelklasse	21L

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance stikbredde w	±0,03 mm
Stikbredde W	2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	N
Sekundær anvendelse	Ti
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU7310
Hjørneradius R	0,05 mm
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	venstre
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	350 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		