

**Garant****Sporstikningsplatte, HB7010, Stikbredde W: 0,9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273665 0,9
GTIN	4045197719201
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Med stikholder til plattebredde 3 mm.

**Bemærk:**

Skæreholder skal efterbearbejdes til passende stikbredde.

**Teknisk beskrivelse**

Til sikringsring iht. DIN471/472	0,8 mm
Stikbredde W	0,9 mm
$a_r$	1,3 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	K
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010
Noter ifølge standard	DIN 472

Noter ifølge standard	DIN 471
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	230 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		