

**Digitalt-analogt måleer Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434621 25
GTIN	4946368121123
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Visning af digitale og analoge værdier med store tal. Indstilling én gang for alle af nulpositionen, der er fast indlæst. Bevægelseshastighed uden påvirkning af måleresultatet. **Egnet til konstant måling på grund af lysnetdrift.** Stabilt kabinet; præcist lejret følerstang.

Infotekst:**Dataudgang****Nulstilling**

på vilkårlig position eller absolut mål.

Preset

Omskiftning 0,01 / 0,001 mm.

Tilslutning

til strømforsyning.

Vending af tælleretning**Visningen skifter**

fra grøn til rød ved toleranceoverskridelse.

Til / Fra**Multiomskiftning**

Holdeværdi maks. eller min. og difference.

Måleområdevalg

nulpunkt, analogvisning.

Funktion:

- **Farveskift ved overskridelse af tolerancer.**
- **Minimumværdi**
- **Hukommelse for største værdi (søgning efter vendepunkt bortfalder).**
- **Nulpunktsvisning f.eks. til tolerancemålinger.**
- **Reverserbar måleretning.**

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel nr. 497660, strømforsyning 220 V / 9 V / 500 mA.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498430, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Måleområde	25 mm
Målekraft	≤ 1,8 N
Indspændingsskæft-Ø h6	8 mm
Fejlgrænse	0,003 mm
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
Energiforsyning	Med kabel
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/434621-25>