

Garant**Sporstikningsplatte, HB7010, Stikbredde W: 2,15mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273665 2,15 |
| GTIN | 4045197719256 |
| Artikelklasse | 21L |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Med stikholder til plattebredde 3 mm.

Bemærk:

Skæreholder skal efterbearbejdes til passende stikbredde.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Stikbredde W | 2,15 mm |
| a_r | 2,4 mm |
| Til sikringsring iht. DIN471/472 | 2 mm |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| Primær anvendelse | P |
| Sekundær anvendelse | K |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Type | HB7010 |
| Noter ifølge standard | DIN 472 |

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Noter ifølge standard | DIN 471 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Vendeskærsplatteprofil | neutral |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | betinget egnet | 230 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | betinget egnet | 190 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 180 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | 150 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | 140 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 70 m/min | S |
| GG (G) | egnet | 200 m/min | K |
| CuZn | egnet | 250 m/min | N |
| Uni | egnet | | |
| kontinuerlig | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |