

Garant GRIDLINE

**Mobil filebænk, åben i venstre side, dør og skuffe i højre side, højde 950 mm, Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 1250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	924014 1250
GTIN	4062406101787
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk, separat oplåsning af skufferne med én hånd samt 75 kg bæreevne.

Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med **polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor**, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremsere til hjul og drejekrans.

Kabinet med låge og åbent kabinet inkl. forzinkede hylder, der kan indstilles i højden.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75

Lågehøjde (højre) mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige (højre): 1

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7016.**

**Teknisk beskrivelse**

Belægning, uden profil	ja
Skuffer, nyttebredde i G	20

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal døre	1
Antal skuffer	1
kan sænkes	nej
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Arbejdsplade, tykkelse	25 mm
ComfortClose	nej
Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Arbejdsplade, længde	1250 mm
Stødfanger	nej
Skuffer, nyttedybde i G	20
Vægt	100,9 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Serie	Ready-to-go
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Understelsbredde	1100 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	625 mm
Højde	950 mm
Understelsdybde	700 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Materiale, hjul	Polyurethan
Skydehåndtag	nej
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	25 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	mobil filebænk

## Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12