

Garant GRIDLINE

Mobil filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bøge-multiplex-plade, 20×20G, Pladelængde: 1250mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	924054 1250
GTIN	4062406101800
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk, separat oplåsning af skufferne med én hånd samt 75 kg bæreevne.

Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med **polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor**, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 625

Skuffefronthøjde (højre): 1

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 200, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Højde	950 mm

Understelsbredde	1100 mm
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Hjul-Ø, drejhjul	125 mm
ComfortClose	nej
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skydehåndtag	nej
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Antal skuffer	4
Arbejdsplade, tykkelse	25 mm
Understelsdybde	700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	625 mm
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Arbejdsplade, længde	1250 mm
Stødfanger	nej
Antal døre	1
Skuffer, nyttebredde i G	20
Belægning, uden profil	ja
Vægt	139,4 kg
Materiale, hjul	Polyurethan
Serie	Ready-to-go
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
kan sænkes	nej
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg

Pladetykkelse	25 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 200 mm	927805 200
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927805 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 250 mm	927805 250