

Garant GRIDLINE

**Mobil filebænk, kan indstilles elektrisk i højden, kabel, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, Bambusplade, 20×20G, Pladelængde: 1500/DEmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	924511 1500/DE
GTIN	4062406101831
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk, separat oplåsning af skufferne med én hånd samt 75 kg bæreevne. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

**Kan indstilles trinløst elektrisk.** Kan indstilles i højden med manuel knap.

Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med **polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor**, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans.

Tilslutningskabel længde 8 m. med stik type F.

**Funktion:**

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med Ø < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

**Bestykning:**

Lågehøjde (venstre) mm: 525

Skuffefronthøjde (højre): 1

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja
Antal skuffer	4
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Materiale, hjul	Polyurethan
Belægning, uden profil	ja
Tilslutningsspænding	250 V
ComfortClose	nej
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttedybde i G	20
kan sænkes	ja
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Højdeindstillingsområde	850 - 1050 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Skydehåndtag	nej
Serie	Ready-to-go
Understelsdybde	700 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Understelsbredde	1300 mm
Løftehastighed	9 mm/s
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Princip for højdeindstilling	Elektrisk
Antal døre	1
Vægt	172,9 kg
maks. løftekraft	6000 N

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Materiale, bordplade	Bambus
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	850-1050 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 200 mm	927805 200

Skuffe med separat oplåsning med én hånd  
Skuffefronthøjde 75 mm

927805 75

Skuffe med separat oplåsning med én hånd  
Skuffefronthøjde 150 mm

927805 150

Skuffe med separat oplåsning med én hånd  
Skuffefronthøjde 100 mm

927805 100