

Garant GRIDLINE

Sekskantet filebænk, 20×20G, Model: 7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	925804 7
GTIN	4062406102142
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Sekskantet filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Model 6 med **6 skuffer**, model 7 med **7 skuffer** pr. modul. Bordplade 50 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.

Bestykning:

Skuffefronthøjder mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Leveringsomfang:

6 skuffekabinetter, 6 mellemlader, arbejdsplade, fastgørelsesmateriale.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. **Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Højde	850 mm
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Skuffekabinet, højde	800 mm
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Vægt	640 kg

Antal skuffer	7
ComfortClose	nej
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Serie	vario
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte bredde i G	20
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	2000 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Sekskantet filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200