

Garant GRIDLINE

Sekskantet filebænk, 20×20G, Model: 6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	925804 6
GTIN	4062406102135
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Sekskantet filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Model 6 med **6 skuffer**, model 7 med **7 skuffer** pr. modul. Bordplade 50 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.

Bestykning:

Skuffefronthøjder mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Leveringsomfang:

6 skuffekabinetter, 6 mellemlader, arbejdsplade, fastgørelsesmateriale.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**. **Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	6
Skuffekabinet, højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm

Vægt	600 kg
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Højde	850 mm
ComfortClose	nej
Serie	vario
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	20
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	2000 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Sekskantet filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm

927800 75