

Weidmüller **Kabelsaks, med 2K-greb VDE-isoleret, Hel længde: 245mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 730250 245 |
| GTIN | 4032248945528 |
| Artikelklasse | 73H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Greb med **isolering op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Hoved med seglformede skær, ben i stålør med kunststofgreb. Skærer nemt og rent uden at mase.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Skæreydelse | 95 mm ² |
| Hel længde | 245 mm |
| Skæreydelse op til Ø | 22 mm |
| Producentbetegnelse | KT22 |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Greb | Kunststofovertræk |
| Aktivering | mekanisk, enhånds |
| Materiale | Specialværktøjsstål, sænksmedet |
| Overflade | blank |
| med returfjeder | nej |

Produkttype

Saks