

 Mahr**Multimar universalmåler, Måleområde: 30-115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428051 30-115
GTIN	4059192024895
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil rørkonstruktion, slebet og hårdt forkromet. To målearmsholdere til fastgørelse af de forskellige måleindsatser. Mulighed for udvidelse af måleområdet med 75 mm ved at dreje målearmene rundt. Kan anvendes med alle måleure eller my-måleure med skaft-Ø 8 h 6 mm (leveres uden displayenhed).

- **Høj målesikkerhed og gentagelsesnøjagtighed takket være ultrapræcis kugleføring.**
- **Varmebeskyttende greb**
- **Målekraftretning kan ændres ved indvendig og udvendig måling.**
- **Konstant målekraft vha. indbygget målekraftfjeder.**
- **Bevægelig målearmsholder i yderst præcis kugleføring lejret uden spillerum og friktion.**
- **Kraftig, slebet og hårdforkromet søjle.**
- **Enkel montering takket være støtte- og monteringsblokke.**

Anvendelse:

- **Udvendige og indvendige mål.**
- **Udvendigt og indvendigt gevind.**
- **Centrerkanter**
- **Smalle ansatser, indstik og noter.**
- **Udvendig og indvendig konus.**
- **Udvendige og indvendige fortandinger m.m.**

Bemærk:

Indtil måleområde **2500 mm** med **kulfiberarmeret kunststofrør** på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	30 - 115 mm
------------	-------------

Anvendelsesområde indvendig	30 - 115 mm
Anvendelsesområde udvendig	0 - 85 mm
Målespænd	12 mm
Serie	Multimar
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	A3
Produkttype	Universalmåler

Services

KalibreringUniversalskydelære Maks. måleområde 600 mm	021400 600
---	------------

Tilbehør

Dybdeanslagspar til målearme	428111
Udvendig måleindsats plan Ø 7,5 mm, 1 stk.	428130
Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 100 mm	428101 100
Indvendig måleindsats sfærisk Ø 7,5 mm, 1 stk.	428120
Måleholderpar med boring Type B	428141 B
Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 35 mm	428101 35
Ansatsmåleindsatspar plan til udvendig måling	428160
Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 70 mm	428101 70
Måleholderpar med boring Type A	428141 A
Ansatsmåleindsatspar halvcylindrisk til indvendig måling	428170
Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 25 mm	428101 25