

Garant**Indsats til roterende pinol, Type: 5****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 320625 5 |
| GTIN | 4045197719720 |
| Artikelklasse | 31Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Høj fleksibilitet** takket være forskellige geometrier ved samme holdeværktøj.
- **Komplet hærdede og slebne.**
- **Hurtig og rentabel udskiftning ved slitage.**

Passer til :

Pinol nr. 320615, nr. 320617, nr. 320659 str. 2, nr. 321265 str. 3, nr. 321335 str. 2.

passer til farvekode: K12

Udvendig Ø D: 20 mm

lille spids-Ø D₁: 10 mm

Skaft-Ød: 12 mm

Nyttelængde L₁: 17 mm

Spidsvinkel: 60 grader

Nøglestørrelse: 22 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------|
| Skaft-Ød | 12 mm |
| Nyttelængde L ₁ | 17 mm |

| | |
|------------------------------|-------------|
| lille spids-Ø D ₁ | 10 mm |
| Udvendig Ø D | 20 mm |
| Spidsvinkel | 60 grader |
| Nøglestørrelse | 22 mm |
| passer til farvekode | K12 |
| Produkttype | Centerspids |