



## Klimamåler Luftgennemstrømningsæt, Type: HD



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474162 HD
GTIN	4029547019364
Artikelklasse	47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Klimamåler Testo 440 til måling af **flowhastighed og volumenstrøm i ventilationskanalen (m/s, m<sup>3</sup>/t)**. Varmetrådsmalesonde (sondehoved 9 mm) til små luftstrømme op til 30 m/s. Inklusive temperaturføler.

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Klimamåler Testo 440 nr. 474141, str. 440, 3× Mignon-batterier type AA, USB-kabel, kuffert nr. 474161, str. K og kalibreringsprotokol. Varmetrådssonde nr. 474152 str. HD

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 30 m/s
Fejlgrænse (m/sek + % fra måleværdi)	±0,03 + 4 % (0 til 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 til 30 m/s)
Driftstemperatur	-20 - 70 °C
Beskyttelsesklasse IP	IP 54

Energiforsyning	Batteridrevet
Batteritype	Mignon, AA
Antal medfølgende batterier	3
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Klimamåler

---

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6