


**Garant****Fræsevendeplatte Ø 12 mm stump, konisk, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212768 ST1400
GTIN	4062406103132
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.**

· **Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed:  $\pm 0,015$  mm.**

Tilspænding  $f_z$  i stål < 60 HRC: 0,05 mm

Type: HB4015

**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
Type	HB4015
Hjørneradius	1 mm
Skæremateriale	HM
Radius Wiper aksial	12 mm
Radius Wiper radial	24 mm
Skærradius $R_1$	1 mm
Skærlængde $L_c$	6 mm

Tilspænding $f_z$ i stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Tilspænding $f_z$ i stål < 60 HRC	0,05 mm
Antal skift/skær	1
Belægning	TiN
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning