

Garant**Fræsevendeplatte Ø 20 mm stump, konisk, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212784 HART
GTIN	4062406103200
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· **Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.**

Tilspænding f_z i stål < 60 HRC: 0,1 mm

Type: HB7705

Teknisk beskrivelse

Type	HÅRD
Type	HB7705
Hjørneradius	2 mm
Skæremateriale	HM
Radius Wiper aksial	20 mm
Radius Wiper radial	40 mm
Skærradius R_1	2 mm
Skærlængde L_c	10 mm

Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Tilspænding f_z i stål < 60 HRC	0,1 mm
Antal skift/skær	1
Belægning	TiN
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning