

Garant**Fræsevendeplatte Ø 32 mm stump, konisk, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

· **Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: $\pm 0,015$ mm.**

Tilspænding f_z i stål < 60 HRC: 0,15 mm

Type: HB4015

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Type	HB4015
Hjørneradius	4 mm
Skæremateriale	HM
Radius Wiper aksial	32 mm
Radius Wiper radial	64 mm
Skærradius R_1	4 mm
Skærlængde L_c	16 mm

Tilspænding f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,22 mm
Tilspænding f_z i stål < 60 HRC	0,15 mm
Antal skift/skær	1
Belægning	TiN
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning