



ER-spændemøtrik med koncentricitetsindstilling, Til ER: 32



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309619 32
GTIN	2050002004030
Artikelklasse	33E

Beskrivelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed. Indstilling af koncentriciteten på nul vha. 6 skruer. **Med noter.**

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangpatroner.
Velegnet til drejemaskiner, både til statiske og drevne værktøjer.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!
Op til 6000 min-1.

Teknisk beskrivelse

Gevind	M40×1,5
Til ER	32 mm

Udvendig Ø D	63 mm
Samlet længde L	23 mm
Norm	DIN 6499 D
Produkttype	Spændemøtrik