

HOLEX**Kompaktskiver Dia.×T×H (mm), 125×3×22, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566986 180
GTIN	4045197719010
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompaktskiver i komprimeret fiberfleece til afkølet slibning uden misfarvning.

Anvendelse:

Til **bortslibning, rengøring og finishbearbejdning** af hjørnesvejsninger, svejsepunktsamlinger, svært tilgængelige steder med vinkelslibere (Ø 125 mm) eller hjørnesvejsningsslibemaskiner (Ø 150 mm).

Bemærk:

Fiberkompaktskiver til fladeslibning finder du under nr. 566991. Afgrater- og finishingskiver til anvendelse på slibebukke finder du under nr. 568725, nr. 568731 og nr. 568741.

Teknisk beskrivelse

Udførelse	6A medium
Hårdhedsgrad	middel
Kornstørrelsessammenligning	180
Finhedsgrad	middel

Skive-Ø D	125 mm
Borings-Ø H	22 mm
Skivebredde, D	3 mm
Slibemiddelforkortelse	SiC
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	125×3×22
Maks. omfangshastighed	60 m/s
maks. omdrejningstal	10000 min ⁻¹
Produkttype	Kompaktskiver

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		