

Garant**Synkronværktøjshoved til ER16, Snittapskaft-Ø d2: 4,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338183 4,5
GTIN	4062406102050
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.**
- **Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.**
- **Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Egnet til højre- og venstregevind.**

Passer til:

ER-synkronholder nr. 338180.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L ₁	24 mm
Skaftfirkant	3,4 mm
til snittap-skaft-Ø d ₂ DIN 374/376	M6
til snittap-skaft-Ø d ₂ DIN 371	M4
Ø D ₂	12,7 mm
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Produkttype	Gevindborsadapter

