

Garant**Synkronværktøjshoved til ER16, Snittapskaft-Ø d2: 5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 338183 5 |
| GTIN | 4062406102067 |
| Artikelklasse | 31P |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.**
- **Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.**
- **Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Egnet til højre- og venstregevind.**

Passer til:

ER-synkronholder nr. 338180.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------------|
| Udhængslængde L ₁ | 24 mm |
| Skafffirkant | 4 mm |
| til snittap-skaft-Ø d ₂ DIN 374/376 | M5 |
| til snittap-skaft-Ø d ₂ DIN 371 | M4 |
| Ø D ₂ | 12,7 mm |
| Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar |
| Produkttype | Gevindborsadapter |

