

Garant**Synkronværktøjshoved til ER32, Snittapskaft-Ø d2: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338186 9
GTIN	4062406103668
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.**
- **Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.**
- **Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Egnet til højre- og venstregevind.**

Udførelse reklametekst:

- **Minimallængdeudligning: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.**

Passer til:

ER-synkronholder nr. 338180.

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant	7 mm
Udhængslængde L ₁	37 mm
til snittap-skaft-Ø d ₂ DIN 371	M9
til snittap-skaft-Ø d ₂ DIN 374/376	M12
Ø D ₂	25 mm
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar

Produkttype

Gevindborsadapter