

Garant**Synkronværktøjshoved til ER25, Snittapskaft-Ø d2: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338185 10
GTIN	4062406103620
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.**
- **Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.**
- **Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Egnet til højre- og venstregevind.**

Udførelse reklametekst:

- **Minimallængdeudligning: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.**

Passer til:

ER-synkronholder nr. 338180.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L ₁	41 mm
Skaffirkant	8 mm
Ø D ₂	19 mm
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Produkttype	Gevindborsadapter

