

**Garant****Synkronværktøjshoved til ER32, Snittapskaft-Ø d2: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338186 6
GTIN	4062406103637
Artikelklasse	31P

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.**
- **Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.**
- **Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Egnet til højre- og venstregevind.**

**Udførelse reklametekst:**

- **Minimallængdeudligning: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.**

**Passer til:**

ER-synkronholder nr. 338180.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant	4,9 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	8 mm
til snittap-skaft-Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376	M8
til snittap-skaft-Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M5-6
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar

Produkttype

Gevindborsadapter