

Garant**Synkronholder, Til ER-spændetænger: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338180 16
GTIN	4062406103705
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.**
- **Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.**
- **Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Egnet til højre- og venstregevind.**

Udførelse reklametekst:

- **Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.**
- **Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.**
- **Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Egnet til højre- og venstregevind.**

Passer til:

ER-spændetangspatron.

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Produkttype	Spændetangsholder

