

**Garant****Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273760 16/4
GTIN	4045197719904
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.  $7,5 \times w$

**Bemærk:**

Maks.  $\emptyset$  = begrænset emne- $\emptyset$  på grund af udførelsen.

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	4 mm
Skrue	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Indstikdybde $t_{\text{maks}}$	30 mm
Hovedlængde $L_1$	48 mm
Funktionsbredde $L_4$	16 mm
Samlet længde L	150 mm
maks. $\emptyset$	60 mm
Skaftbredde b	16 mm
Indsatstype	højre

Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Klemmeskrue Type 5	279815 5
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600