

HOLEX**ER-spændetang, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 5/32mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308920 5/32 |
| GTIN | 4062406103798 |
| Artikelklasse | 32Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Spændetænger ER16, ER25 og ER32 uden tætning fås også i tomkestørrelser via eShop.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-------------|
| Adapter | ER 16 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm |
| Type | 426 E |
| Udvendig Ø D | 17 mm |
| Samlet længde L | 27,5 mm |
| Produkttype | Spændehoved |

