

**ER-spændetang, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 9/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308960 9/16
GTIN	4062406104016
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-Ø-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. Ø 10 – 9 mm, undtagen ved Ø 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Spændetænger ER16, ER25 og ER32 uden tætning fås også i tomrestørrelser via eShop.

Teknisk beskrivelse

Adapter	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	430 E
Udvendig Ø D	26 mm
Samlet længde L	34 mm
Produkttype	Spændehoved

