


**ER-spændetang med tætning, ER16, Nom. spænde-Ø d: 1/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308921 1/8
GTIN	4062406104146
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominal-Ø.

Teknisk beskrivelse

Adapter	ER16
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	425 E
Udvendig Ø D	17 mm
Samlet længde L	27,5 mm
Produkttype	Spændehoved