

Fladgribermagnet med boring, neodym, Ø: 20mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085932 20
GTIN	5012095608486
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse**Udførelse:**

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Teknisk beskrivelse

maks. temperaturbestandighed	80 °C
Ø	20 mm
Højde	6 mm
Borings-Ø	4,5 mm
Nom. holdekraft	105 N
Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

