

**Garant****Stikdrejeholder, Venstre, Skaft- / stikbredde w: 25/1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273751 25/1,5
GTIN	4045197720078
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde $L_4$	26,5 mm
Stikbredde $W$	1,5 mm
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	4,5 mm
Hovedlængde $L_1$	29 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Samlet længde $L$	150 mm
Skaftbredde $b$	25 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 6	279815 6
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600