

SWISS TOOLS

**Borestangsskaft vibrationsdæmpet, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mål: 63/40-225 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320408 63/40-225
GTIN	2050001772657
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Til effektiv drejebearbejdning.
- Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

**Anvendelse:**

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

**Bemærk:**

Passende skiftehoveder, se nr. 264826 – 264827.

Indvendig køling: ja

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	225 mm
Skaft-Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Adapter	PSC
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed

