

**Garant****Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 25/1,5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273750 25/1,5 |
| GTIN                | 4045197720030 |
| Artikelklasse       | 21W           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Skrue                           | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Stikbredde W                    | 1,5 mm                |
| Hovedlængde $L_1$               | 29 mm                 |
| Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$ | 4,5 mm                |
| Funktionsbredde $L_4$           | 26,5 mm               |
| Samlet længde L                 | 150 mm                |
| Skaftbredde b                   | 25 mm                 |
| Indsatstype                     | højre                 |
| Indvendig køling                | nej                   |
| aksial stikning mulig           | ja                    |
| Produkttype                     | Skærholder            |

**Tilbehør**

|   |             |
|---|-------------|
| Klemmeskrue Type 6  | 279815 6    |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25             | 674248 TX25 |
| 8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm       | 659874 50   |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659957 1600 |