

**Trækspændetænger runde, DIN 6341, 355 E, Spænde-Ø: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329705 3
GTIN	4062406104511
Artikelklasse	32B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**  
Savgevind

**Norm:**

**DIN 6341**

**Nøjagtighed:**

**Rundløbstolerancer:** D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

**Bemærk:**

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

**Teknisk beskrivelse**

K	28 mm
Vinkel $\alpha$	17,5 grader
Samlet længde L	123 mm
F	20 mm
Savgevind G	S20×2 mm
Norm	DIN 6341
Type	355 E
Produkttype	Spændehoved

