

**Trækspændetænger runde, DIN 6341, 355 E, Spænde-Ø: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329705 9
GTIN	4062406104573
Artikelklasse	32B

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**
Savgevind

Norm:

DIN 6341

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

Vinkel α	17,5 grader
K	28 mm
Samlet længde L	123 mm
F	20 mm
Savgevind G	S20x2 mm
Norm	DIN 6341
Type	355 E
Produkttype	Spændehoved

