

Fladgribermagnet med boring, neodym, Ø: 40mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085932 40
GTIN	5012095608516
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse**Udførelse:**

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekræft i forhold til griberne af hård ferrit.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Teknisk beskrivelse

Højde	8 mm
Ø	40 mm
Borings-Ø	5,5 mm
Nom. holdekræft	500 N
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

