

**Trækspændetænger runde, DIN 6341, 355 E, Spænde-Ø: 4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 329705 4 |
| GTIN | 4062406104528 |
| Artikelklasse | 32B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**
Savgevind

Norm:

DIN 6341

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-------------|
| K | 28 mm |
| Samlet længde L | 123 mm |
| F | 20 mm |
| Vinkel α | 17,5 grader |
| Savgevind G | S20×2 mm |
| Norm | DIN 6341 |
| Type | 355 E |
| Produkttype | Spændehoved |

