

HOLEX**ER-spændetang til snittap, ER11, Nom. spænde-Ø d: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309399 6
GTIN	4062406104474
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 70 bar!).

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

HOLEX® ER-spændetænger er ikke kompatible med Centro-P- og HiRunER-spændetangspatroner. Med tætning.

Teknisk beskrivelse

Adapter	ER11
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4031 E
Udvendig Ø D	11,3 mm
Samlet længde L	18 mm

Produkttype

Spændehoved