

**Garant****Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 12/1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273750 12/1,5
GTIN	4045197720009
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde $L_4$	12 mm
Stikbredde $W$	1,5 mm
Skrue	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	4,5 mm
Hovedlængde $L_1$	26 mm
Samlet længde $L$	150 mm
Skaftbredde $b$	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 4	279815 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskrue trækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500