



## Trækspændetænger runde, DIN 6341, 355 E, Spænde-Ø: 18mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	329705 18
GTIN	4062406104665
Artikelklasse	32B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**  
Savgevind

#### Norm:

**DIN 6341**

#### Nøjagtighed:

**Rundløbstolerancer:** D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

#### Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	18 mm
F	20 mm
K	28 mm
Samlet længde L	123 mm
Vinkel $\alpha$	17,5 grader
Savgevind G	S20×2 mm
Norm	DIN 6341
Type	355 E

Produkttype

Spændehoved